ST2210

Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

STR14ABBE1

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Caractéristiques du produit		
Raccord process		G 1/4 filetage extérieur
Application		
Application		zones explosibles zone 1
Température du fluide	[°C]	-25...80
Tenue en pression	[bar]	30
Liquides		
Application		zones explosibles zone 1
Température du fluide	[°C]	-25...80
Milieu gazeux		
Température du fluide	[°C]	-25...80
Données électriques		
Raccordement au boîtier de contrôle		VS 0100 Ex
Etendue de mesure / plage de réglage		
Liquides		
Plage de réglage	[cm/s]	3...300
Meilleure sensibilité	[cm/s]	3...60
Milieu gazeux		
Plage de réglage	[cm/s]	5...1500
Exactitude / déviations		
Gradient de température	[K/min]	15
Temps de réponse		
Temps de réponse	[s]	1...10
Liquides		
Temps de réponse	[s]	1...10
Milieu gazeux		
Temps de réponse	[s]	1...10
Conditions d'utilisation		
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Boîtier		boîtier fileté

ST2210

Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

STR14ABBE1

Matières	inox 1.4571 (316Ti)
Raccord process	G 1/4 filetage extérieur

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 2 m, Silflex-PUR; Longueur de câble max.: 100 m; 4 x 0,25 mm²

Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	brun
GN =	vert
WH =	blanc
YE =	jaune