



Accéléromètre

VIBRATION SENSOR

Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-30...125
Remarque sur la température ambiante		application UL: < 70 °C
Température de stockage	[°C]	-30...125
Indice de protection		IP 67; IP 68; IP 69K
Tests / homologations		
CEM	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
Tenue aux chocs	DIN EN 60068-2-27	50 g 11 ms
Tenue aux vibrations	DIN EN 60068-2-20	20 g / 10 ... 2000 Hz
Données mécaniques		
Poids	[g]	49
Type de montage		M8 x 1,25
Matières		boîtier: inox (1.4404 / 316L)
Couple de serrage	[Nm]	8
Mechanische Überlastfestigkeit	[g]	500
Accessoires		
Accessoires en option		rondelles: 5, conique, E30115
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique		
Connecteur: 1 x M12; codage: A; Longueur de câble max.: 250 m		
		
1	L+ (+9 V)	
2	I out	
3	GND	
4	Test	