



Arrêt d'urgence à câble

Rope Switch DH LED 110V AC V4A

Données mécaniques		
Poids	[g]	3149,2
Matières	contact de commutation: argenté; boîtier: inox (1.4401 / 316)	
Indications de durée de vie	Cycles de commutation (mécaniques):	> 1.000.000
Position de montage	au choix	
Longueur du câble	125 m; (chaque côté)	
Force d'actionnement	[N]	< 125; (force de serrage: 130 N)
Afficheurs / éléments de service		
Indication	fonctionnement	LED, vert
	erreurs	LED, rouge clignote
Raccordement électrique		
Protection nécessaire	10 A; très rapide	
Remarques		
Remarques	Pour des informations sur l'installation et l'exploitation voir la notice d'utilisation.	
Unité d'emballage	1 pièces	
Raccordement électrique		
Bornes de raccordement: ...2,5 mm²		
Raccordement		

