




Módulo de diagnóstico AS-Interface

AS-i Tuner IP67



- 1 Tecla de sintonización
- 2 Selector
- 3 toma de repartidor AS-i M12



Campo de aplicación		
Aplicación	Herramienta de diagnóstico para AS-i	
Datos eléctricos		
Tensión nominal DC	[V]	26,5...31,6
Consumo de corriente máx. de AS-i	[mA]	60
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Control de subtensión		sí
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	0...55
Grado de protección		IP 67
Homologaciones / pruebas		
MTTF	[años]	140

AC1146



Módulo de diagnóstico AS-Interface

AS-i Tuner IP67

Datos mecánicos		
Peso	[g]	199,2
Materiales		PBT
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Disponibilidad	LED, verde
	aviso	LED, amarillo
	errores	LED, rojo
Accesorios		
Accesorios (opcionales)		Zócalo para módulos:, AC5000
Notas		
Notas	No requiere direccionamiento	
	Intensidad de corriente máxima admisible del terminal distribuidor AS-i máx. 1 A	
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		
pines de contacto al zócalo, FK:		
Conector: M12; codificación: A		
1	toma de repartidor AS-i M12	
3	AS-i +	
3	AS-i -	