




Módulo CompactLine AS-Interface

Compactmodul aktiv, 4E/4AT PNP

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: AC2465

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación		
Aplicación	Montaje de campo	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 242
Corriente máxima total	[A]	4
Perro guardián integrado		sí
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas	Número de entradas digitales: 4; Número de salidas digitales: 4	
Entradas		
Número de entradas digitales	4; (bidireccional)	
Conexionado de las entradas digitales	PNP	
Alimentación del sensor en las entradas	AS-i	
Alimentación de tensión	[V]	20...30
Corriente máxima total de las entradas	[mA]	200
Corriente de entrada alta	[mA]	> 5
Corriente de entrada baja	[mA]	< 1,5



Módulo CompactLine AS-Interface

Compactmodul aktiv, 4E/4AT PNP

Punto de conmutación alto	[V]	> 10				
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales		sí				
Salidas						
Alimentación		AS-i				
Número de salidas digitales		4				
Circuito		PNP				
Rango de tensión DC	[V]	10...30; (según MBTP; a través de cable redondo)				
Corriente máx. de carga por salida	[mA]	2000				
Protección contra cortocircuitos		sí				
Separación galvánica		sí				
Condiciones ambientales						
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80				
Grado de protección		IP 67				
Homologaciones / pruebas						
CEM		EN 50295				
Parámetros AS-i						
Perfil AS-i		S-7.0				
Configuración de E/S AS-i	[hex]	7				
Código ID AS-i	[hex]	0				
Certificado AS-i		05901				
Bits de datos	Bit de datos	D0	D1	D2	D3	
	bidireccional	I-1 / O-1	I-2 / O-2	I-3 / O-3	I-4 / O-4	
Datos mecánicos						
Materiales		PUR				
Indicaciones / elementos de mando						
Indicador	Disponibilidad	LED, verde				
	Función	LED, amarillo				
Notas						
Notas		Las entradas y salidas deben estar aisladas eléctricamente.				
Cantidad por pack		1 unid.				




Módulo CompactLine AS-Interface

Compactmodul aktiv, 4E/4AT PNP

Conexión eléctrica


Cable: 2 m

Conexión



Colores de los hilos :
BN = marrón
BU = azul
BK = negro
GN/YE = verde / amarillo
WH = blanco

; codificación: A



Entradas
1 Alimentación del sensor L+
2+4 Datos de entrada puentado internamente
3 Alimentación del sensor L-