




Módulo CompactLine AS-Interface

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: AC2465
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación		
Aplicación	Montaje de campo	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 75
Corriente máxima total	[A]	4
Perro guardián integrado		sí
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 4	
Salidas		
Alimentación		AS-i
Número de salidas digitales		4
Circuito		PNP
Rango de tensión DC	[V]	10...30; (según MBTP; a través de cable redondo)
Corriente máx. de carga por salida	[mA]	2000
Protección contra cortocircuitos		sí
Separación galvánica		sí



Módulo CompactLine AS-Interface

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Grado de protección		IP 67

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 50295
-----	----------

Parámetros AS-i

Perfil AS-i	S-8.0				
Configuración de E/S AS-i	[hex]	8			
Código ID AS-i	[hex]	0			
Certificado AS-i	08901				
Bits de datos	Bit de datos	D0	D1	D2	D3
	Toma	O-1	O-2	O-3	O-4
	Pin	4	4	4	4

Datos mecánicos

Materiales	PUR
------------	-----

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Disponibilidad	LED, verde
	Función	LED, amarillo


Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 2 m

Conector: M12; codificación: A






Módulo CompactLine AS-Interface

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

Conexión



3	tensión externa -
4	Umbral de la salida +
5	conductor de protección (PE)