




Módulo CompactLine AS-Interface

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: AC2465

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.




Campo de aplicación	
Aplicación	Montaje de campo
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente [mA]	< 75
Corriente máxima total [A]	4
Perro guardián integrado	sí
Entradas/salidas	
Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 4
Salidas	
Alimentación	AS-i
Número de salidas digitales	4
Circuito	PNP
Rango de tensión DC [V]	10...30; (según MBTP; a través de cable redondo)
Corriente máx. de carga por salida [mA]	2000
Protección contra cortocircuitos	sí
Separación galvánica	sí



Módulo CompactLine AS-Interface

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A


Condiciones ambientales						
Temperatura ambiente		[°C]	-25...80			
Grado de protección			IP 67			
Homologaciones / pruebas						
CEM		EN 50295				
Parámetros AS-i						
Perfil AS-i		S-8.0				
Configuración de E/S AS-i		[hex]	8			
Código ID AS-i		[hex]	0			
Certificado AS-i		08901				
Bits de datos		Bit de datos	D0	D1	D2	D3
		Toma	O-1	O-2	O-3	O-4
		Pin	4	4	4	4
Datos mecánicos						
Materiales		PUR				
Indicaciones / elementos de mando						
Indicador		Disponibilidad		LED, verde		
		Función		LED, amarillo		
Notas						
Cantidad por pack		1 unid.				
Conexión eléctrica						
Cable: 2 m, PVC; 5 x 1,5 mm²						
Conector: M12; codificación: A						
						



Módulo CompactLine AS-Interface

Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A

Conexión



3	tensión externa -
4	Umbral de la salida +
5	conductor de protección (PE)