




Módulo ClassicLine AS-Interface

ClassicLine 3DO T M12

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: AC5203

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



- 1 campo de rotulación
- 2 Fijación del adaptador para direccionamiento por infrarrojos



Datos eléctricos

| | |
|--|----------------|
| Tensión de alimentación [V] | 26,5...31,6 DC |
| Consumo de corriente máx. de AS-i [mA] | 50 |
| Corriente máxima total [A] | 2 |
| Perro guardián integrado | sí |

Entradas/salidas

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 3 |
|------------------------------|--------------------------------|

Salidas

| | |
|---|---|
| Alimentación | AS-i |
| Número de salidas digitales | 3 |
| Circuito | PNP |
| Rango de tensión DC [V] | 15...30; (según MBTP) |
| Corriente máx. de carga por salida [mA] | 1000; (categoría de uso DC-13 (control de electroimanes): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
| Protección contra cortocircuitos | sí |
| Separación galvánica | sí |



Módulo ClassicLine AS-Interface

ClassicLine 3DO T M12

| Condiciones ambientales | | |
|------------------------------------|-----------------------|--|
| Temperatura ambiente | [°C] | -25...70 |
| Grado de protección | | IP 67 |
| Homologaciones / pruebas | | |
| CEM | | EN 50295 |
| Parámetros AS-i | | |
| Versión AS-i | | 2.1 |
| Modo de direccionamiento ampliado | | sí |
| Perfil AS-i | | S-8.A.E |
| Configuración de E/S AS-i | [hex] | 8 |
| Código ID AS-i | [hex] | A.E |
| Datos mecánicos | | |
| Peso | [g] | 108,6 |
| Tipo de montaje | | Interfaz AS-i para zócalos de cable plano con alimentación externa |
| Materiales | | PBT |
| Indicaciones / elementos de mando | | |
| Indicador | Disponibilidad | LED, verde |
| | errores | LED, rojo |
| | Función | LED, amarillo |
| Accesorios | | |
| Accesorios (opcionales) | | Zócalo para módulos |
| Notas | | |
| Cantidad por pack | | 1 unid. |
| Conexión eléctrica | | |
| pines de contacto al zócalo, FK-E: | | |
| Conector: M12; codificación: A | | |
| | | |
| | Salidas | |
| 1 | no utilizado | |
| 2 | no utilizado | |
| 3 | tensión externa AUX - | |
| 4 | Umbral de la salida + | |
| 5 | no utilizado | |