AC2564

Módulo ClassicLine AS-Interface

ClassicLVA 2DO-y 2DI-y T M12

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



1 campo de rotulación
2 Fijación del adaptador para direccionamiento por infrarrojos

Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente máx. de AS-i	[mA]	150
Corriente máxima total	[A]	2
Perro guardián integrado		sí
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas		Número de entradas digitales: 2; Número de salidas digitales: 2
Entradas		
Número de entradas digitales		2
Conexionado de las entradas digitales		PNP
Alimentación del sensor en las entradas		AS-i
Alimentación de tensión	[V]	18...30; (a través de cable plano)
Corriente máxima total de las entradas	[mA]	100
Corriente de entrada alta	[mA]	6...10
Corriente de entrada baja	[mA]	0...2
Punto de conmutación alto	[V]	> 11
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales		sí

AC2564

Módulo ClassicLine AS-Interface

ClassicLVA 2DO-y 2DI-y T M12

Salidas						
Alimentación		AS-i				
Número de salidas digitales		2				
Circuito		PNP				
Rango de tensión DC	[V]	15...30; (según MBTP; a través de cable plano)				
Corriente máx. de carga por salida	[mA]	1000; (categoría de uso DC-13 (control de electroimanes): 20 W (IEC 60947-5-1))				
Protección contra cortocircuitos		sí				
Separación galvánica		sí				
Condiciones ambientales						
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70				
Grado de protección		IP 67				
Homologaciones / pruebas						
CEM		EN 50295				
Parámetros AS-i						
Versión AS-i		2.1				
Direccionamiento AS-i		Posibilidad de direccionamiento por infrarrojos				
Modo de direccionamiento ampliado		sí				
Perfil AS-i		S-B.A.E				
Configuración de E/S AS-i	[hex]	B				
Código ID AS-i	[hex]	A.E				
Bits de datos		Bit de datos	D0	D1	D2	D3
		Entrada	-	-	3	4
		Toma	-	-	I-3/4	I-3/4 I-4
		Pin	-	-	4	2 4
		Salida	1	2	-	-
		Toma	O-1/2	O-1/2 / O-2	-	-
		Pin	4	2 4	-	-
Datos mecánicos						
Peso	[g]	115				
Tipo de montaje		Interfaz AS-i para zócalos de cable plano con alimentación externa				
Materiales		PBT; Junta de estanqueidad: FKM; tornillos: Acero inoxidable				
Indicaciones / elementos de mando						
Indicador		Disponibilidad	LED, verde			
		errores	LED, rojo			
		Función	LED, amarillo			
Accesorios						
Accesorios (opcionales)		Zócalo para módulos				
Notas						
Notas		Las entradas y salidas deben estar aisladas eléctricamente.				
		No conectar ninguna de las siguientes conexiones a un potencial externo:				
		I-, I+, I-3/4, I-4				
		Las conexiones están conectadas eléctricamente con el cable AS-i.				
Cantidad por pack		1 unid.				

AC2564

Módulo ClassicLine AS-Interface

ClassicLVA 2DO-y 2DI-y T M12

Conexión eléctrica

pines de contacto al zócalo, FK-E:

Conexión



Conector: M12