




Módulo AS-Interface

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4V

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: AC5200

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



1 campo de rotulación



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC
Corriente máxima total	[A]	2
Suministro de tensión adicional	[V]	24 DC

Entradas

Alimentación de tensión	[V]	20...30
-------------------------	-----	---------

Salidas

Alimentación	AS-i
--------------	------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Grado de protección		IP 67

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 50295
-----	----------

Datos mecánicos

Tipo de montaje	Interfaz AS-i para zócalos de cable plano
Materiales	PBT

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------



Módulo AS-Interface

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4V

Conexión eléctrica

pins de contacto al zócalo, FK / PG:

Conector: M12; codificación: A



1	AS-i +
3	AS-i -