


Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



CE

Entradas	
Número de entradas digitales	4
Conexionado de las entradas digitales	PNP
Alimentación del sensor en las entradas	AS-i
Alimentación de tensión [V]	20...30
Corriente máxima total de las entradas [mA]	100
Corriente de entrada alta [mA]	> 5
Corriente de entrada baja [mA]	< 1,5
Punto de conmutación alto [V]	> 10
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales	sí



Módulo AS-Interface

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4E100mA

Salidas						
Alimentación		AS-i				
Condiciones ambientales						
Temperatura ambiente		[°C]				
		-25...85				
Grado de protección		IP 67				
Homologaciones / pruebas						
CEM		EN 50295				
Parámetros AS-i						
Perfil AS-i		S-0.0				
Configuración de E/S AS-i		[hex]				
		0				
Código ID AS-i		[hex]				
		0				
Bits de datos		Bit de datos	D0	D1	D2	D3
		Toma	I-1	I-2	I-3	I-4
		Pin	2+4	2+4	3+4	3+4
Datos mecánicos						
Tipo de montaje		Interfaz AS-i para zócalos de cable plano o de prensaestopa				
Materiales		PBT				
Indicaciones / elementos de mando						
Indicador		Disponibilidad		LED, verde		
		Función		LED, amarillo		
Notas						
Cantidad por pack		1 unid.				
Conexión eléctrica						
pines de contacto al zócalo, FK / PG:						
Conector: M12; codificación: A						
						