




Módulo con pulsador luminoso AS-Interface

Moduloberteil aktiv,

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



- 1 campo de rotulación
- 2 Botón pulsador / LED azul
- 3 Botón pulsador / LED azul



Datos eléctricos					
Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC			
Consumo de corriente	[mA]	< 55			
Salidas					
Alimentación		AS-i			
Condiciones ambientales					
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60			
Grado de protección		IP 67			
Homologaciones / pruebas					
CEM		EN 50295			
Parámetros AS-i					
Perfil AS-i		S-3.F			
Configuración de E/S AS-i	[hex]	3			
Código ID AS-i	[hex]	F			
Bits de datos	Bit de datos	D0	D1	D2	D3
	Botón pulsador	2	1	-	-
	LED	-	-	2	1
Datos mecánicos					
Tipo de montaje		Interfaz AS-i para zócalos de cable plano o de prensaestopa			
Materiales		PBT			



Módulo con pulsador luminoso AS-Interface

Moduloberteil aktiv,

Notas	
Notas	los botones (EAO gama 84) ofrecen protección contra un contacto accidental. la carcasa y los botones se pueden etiquetar.
Cantidad por pack	1 unid.
Conexión eléctrica	
pines de contacto al zócalo, FK / PG:	