AC2305

Detector doble AS-Interface para accionadores giratorios neumáticos

DUAL SENSOR T4 2SI M12

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: AC2315

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



1 sensor 1
2 sensor 2

Características del producto		
Alcance	[mm]	4
Dimensiones	[mm]	55 x 60 x 35
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC
Rango de detección		
Alcance	[mm]	4
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...70
Grado de protección		IP 67
Parámetros AS-i		
Configuración de E/S AS-i	[hex]	7

AC2305

Detector doble AS-Interface para accionadores giratorios neumáticos

DUAL SENSOR T4 2SI M12

Código ID AS-i [hex]		F
Certificado AS-i		15102
Datos mecánicos		
Montaje		no enrasable
Dimensiones [mm]		55 x 60 x 35
Materiales		PBT
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Estado de conmutación	2 x LED, amarillo
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho		

Conector: 1 x M12; codificación: A; bloqueo: inox (1.4305 / 303)



Conexión