

# AC2307




## Detector doble AS-Interface para accionadores giratorios neumáticos

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: AC2317

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



- 1 sensor 1
- 2 sensor 2



### Características del producto

Alcance	[mm]	4
Dimensiones	[mm]	55 x 60 x 35

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC
-------------------------	-----	----------------

### Rango de detección

Alcance	[mm]	4
---------	------	---

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-20...70
Grado de protección		IP 67



## Detector doble AS-Interface para accionadores giratorios neumáticos

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

### Homologaciones / pruebas

CEM	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

### Parámetros AS-i

Configuración de E/S AS-i	[hex]	7
Código ID AS-i	[hex]	F
Certificado AS-i		15101

### Datos mecánicos

Montaje		no enrasable
Dimensiones	[mm]	55 x 60 x 35
Materiales		PBT; PC

### Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Disponibilidad	1 x LED, verde
	Función	1 x LED, rojo

### Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

### Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: Acero inoxidable




### Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i-

### Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: Acero inoxidable



### Conexión

### Ausgänge

2	Umbral de la salida 2 +
3	tensión externa -
4	Umbral de la salida 1 +