




Módulo con pulsador luminoso AS-Interface

AS-i Module 2BI 2LO WT/WT



- 1 LED
- 2 con botones pulsadores 2 / LED 2
- 3 con botones pulsadores 1 / LED 1
- 4 campo de rotulación



Campo de aplicación		
Versión	Caperuza de color seleccionable	
Aplicación	Montaje de campo	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente máx. de AS-i	[mA]	55
Entradas		
Alimentación del sensor en las entradas	AS-i	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-40...85
Grado de protección	IP 67	
Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
Parámetros AS-i		
Versión AS-i	2.11; 3.0	
Modo de direccionamiento ampliado	sí	



Módulo con pulsador luminoso AS-Interface

AS-i Module 2BI 2LO WT/WT

AS-i master profile	M2; M3; M4				
Perfil AS-i	S-7.A.E				
Configuración de E/S AS-i [hex]	7				
Código ID AS-i [hex]	A.E				
Certificado AS-i	133801				
Bits de datos	Bit de datos	D0	D1	D2	D3
	LED 1	DO-0	-	-	-
	LED 2	-	DO-1	-	-
	con botones pulsadores 1	DI-0	-	-	-
	con botones pulsadores 2	-	DI-1	-	-

Datos mecánicos

Peso [g]	140
Tipo de montaje	Montaje en carril DIN
Dimensiones [mm]	89,6 x 46 x 45
Materiales	PA

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Disponibilidad	LED, verde
	errores	LED, rojo
Elementos de mando	2	botones pulsadores retroiluminados programables

Conexión eléctrica

Conexión del módulo	M12
---------------------	-----

Accesorios

Componentes incluidos	soporte para tapas de colores: 2
	tapas de colores: 2, rojo
	2, verde
	2, amarillo
	2, azul
	2, blanco

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica



1	AS-i +
3	AS-i -