

AC315A




Detector doble AS-Interface para accionadores giratorios neumáticos

DUAL SENSOR T4 2SI 3D

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: AC336A

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



1 sensor 1
2 sensor 2



Características del producto

Alcance	[mm]	4
Dimensiones	[mm]	55 x 60 x 35

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 40
Clase de protección		III

Rango de detección

Alcance	[mm]	4
---------	------	---

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-10...60
Grado de protección		IP 5x; (en caso de utilización fuera de la zona explosiva: IP 67)

AC315A



Detector doble AS-Interface para accionadores giratorios neumáticos

DUAL SENSOR T4 2SI 3D

Homologaciones / pruebas

Marcado ATEX	 II 3D Ex tD A22 IP5X T80°C X Ta: -10...60°C
Nota sobre el marcado ATEX	solamente en combinación con la placa de montaje
CEM	EN 50295

Parámetros AS-i

Versión AS-i	2.1
Modo de direccionamiento ampliado	sí
Configuración de E/S AS-i [hex]	0
Código ID AS-i [hex]	A.F
Certificado AS-i	74901

Datos mecánicos

Peso [g]	163,8
Montaje	no enrasable
Dimensiones [mm]	55 x 60 x 35
Materiales	PBT

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Estado de conmutación	2 x LED, amarillo
-----------	-----------------------	-------------------

Accesorios


Componentes incluidos	Placa de montaje: 1 tornillos de cabeza hexagonal interior: 2 x M5 x 35
-----------------------	--

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12; codificación: A; bloqueo: inox (1.4305 / 303)



AC315A



Detector doble AS-Interface para accionadores giratorios neumáticos

DUAL SENSOR T4 2SI 3D

Conexión

