




Repetidor AS-Interface

SmartL25 AS-i Repeater III



- 1 conector con bornes con resorte
- 2 campo de rotulación
- 3 Fijación sobre carril DIN



Campo de aplicación		
Aplicación	Extensión de la red AS-i en otros 100 m	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente máx. de AS-i	[mA]	60; (por cada ramal AS-i)
Salidas		
Alimentación	AS-i	
Separación galvánica	sí	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Nota sobre la temperatura ambiente	cULus: ... 65 °C	
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-25...75
Humedad relativa del aire máx.	[%]	90; (sin condensación)
Altura máx. sobre el nivel del mar	[m]	2000
Grado de protección	IP 20	
Grado de contaminación	2	



Repetidor AS-Interface

SmartL25 AS-i Repeater III


Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 62026-2	
Homologación UL	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	IP20
	Alimentación de tensión	Low Voltage / Limited Energy
	Número de registro UL	E205959
Datos mecánicos		
Peso	[g]	170
Tipo de montaje		Montaje en carril DIN
Materiales		PA 6.6
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Disponibilidad	2 x LED, verde
	Función	LED, amarillo
Accesorios		
Componentes incluidos		conectores COMBICON
		Puente para terminación de bus
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

Repetidor AS-Interface

SmartL25 AS-i Repeater III

Conexión eléctrica

Conexión



	cable AS-i de salida
A2-	AS-i - línea 2
A2+	AS-i + línea 2
A2-	AS-i - línea 2
A2+	AS-i + línea 2
	cable AS-i de entrada
A1+	AS-i + línea 1
A1-	AS-i - línea 1
A1+	AS-i + línea 1
A1-	AS-i - línea 1
T1	Puente para terminación de bus
T2	Puente para terminación de bus