


# AC5010



## Zócalo para módulos AS-Interface

EMS-Base FC Addressing socket



- 1 pines de contacto
- 2 campo de rotulación
- 3 Toma de direccionamiento



### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] 26,5...31,6 DC

### Salidas

Alimentación AS-i

Poder de corte < 2 A

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...85

Grado de protección IP 67; (en función del módulo utilizado: IP 20 / IP 65 / IP 67)

### Parámetros AS-i

Direccionamiento AS-i Toma de direccionamiento

### Datos mecánicos

Peso [g] 59,5

Tipo de montaje Montaje en carril DIN o panel trasero

Dimensiones [mm] 45 x 80 x 20

Materiales PBT

### Notas

Cantidad por pack 1 unid.

### Conexión eléctrica

pines de contacto en el módulo superior:

técnica de montaje rápido para cable plano AS-i: