




Zócalo para módulos AS-Interface

EMS-Base FC Addr.-socket V2A

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: AC5014

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



- 1 pines de contacto
- 2 campo de rotulación
- 3 Toma de direccionamiento



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC
Salidas		
Alimentación		AS-i
Poder de corte		< 2 A
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado de protección		IP 67; (en función del módulo utilizado: IP 20 / IP 65 / IP 67)
Parámetros AS-i		
Direccionamiento AS-i		Toma de direccionamiento
Datos mecánicos		
Tipo de montaje		Montaje en carril DIN o panel trasero
Dimensiones	[mm]	45 x 80 x 20
Materiales		PBT; inox (1.4305 / 303)
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

AC5012



Zócalo para módulos AS-Interface

EMS-Base FC Addr.-socket V2A

Conexión eléctrica

pinos de contacto en el módulo superior:

técnica de montaje rápido para cable plano AS-i: