




Zócalo para módulos AS-Interface

EMS-BASE RC ST



1 palanca de bloqueo

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] 26,5...31,6 DC

Salidas

Alimentación AS-i
Poder de corte < 4 A

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...85
Grado de protección IP 65

Datos mecánicos

Peso [g] 70,5
Tipo de montaje Montaje en carril DIN o panel trasero
Dimensiones [mm] 45 x 82,5 x 33
Materiales PBT

Accesorios

Accesorios (opcionales) tapa:, para módulo AS-i, AC3000
accesorio con bornero de tornillo:, AC5007

Notas

Notas hasta 4 salidas de cable M20 para cualquier pieza de derivación en T y en cruz
para el montaje en carril DIN, tirar hacia fuera de la palanca de bloqueo con una herramienta adecuada (p.ej. un destornillador).

Cantidad por pack 1 unid.

AC5101

Zócalo para módulos AS-Interface

EMS-BASE RC ST



Conexión eléctrica

bornes roscados: ...2,5 mm²