



Módulo ClassicLine AS-Interface con técnica de montaje rápido

ClassicLine 4DI IP67 A/B-Slave



Campo de aplicación		
Aplicación	Montaje de campo	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" conforme a cULus)
Consumo de corriente máx. de AS-i	[mA]	250
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas	Número de entradas digitales: 4	
Entradas		
Número de entradas digitales	4	
Conexionado de las entradas digitales	PNP	
Alimentación del sensor en las entradas	AS-i	
Alimentación de tensión	[V]	18...30; (a través de cable plano)
Corriente máxima total de las entradas	[mA]	200
Corriente de entrada alta	[mA]	6...10
Corriente de entrada baja	[mA]	0...2
Punto de conmutación alto	[V]	> 11
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales	sí	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70



Módulo ClassicLine AS-Interface con técnica de montaje rápido

ClassicLine 4DI IP67 A/B-Slave

Grado de protección

IP 67

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 50295	
	IEC 61000-6-2	

Parámetros AS-i

Versión AS-i	2.11; 3.0			
Direccionamiento AS-i	Toma de direccionamiento			
Modo de direccionamiento ampliado	sí			
AS-i master profile	M2; M3; M4			
Perfil AS-i	S-0.A.E			
Configuración de E/S AS-i [hex]	0			
Código ID AS-i [hex]	A.E			
Bits de datos	Bit de datos	D0	D1	D2
	Entrada	1	2	3
	Toma	I-1	I-2	I-3
	Pin	2+4	2+4	2+4

Datos mecánicos

Peso [g]	155,9
Tipo de montaje	conexión directa a cable plano AS-i
Materiales	PA; Contactos vampiro: CuSn6 niquelado y estañado

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Disponibilidad	LED, verde
	errores	LED, rojo
	Función	LED, amarillo

Conexión eléctrica

Conexión del módulo	Cable plano
---------------------	-------------

Accesorios

Componentes incluidos	Zócalo
Accesorios (opcionales)	Cable de direccionamiento: E70213
	Tapón de protección: M12, E73004

Notas

Notas	No conectar ninguna de las siguientes conexiones a un potencial externo: I-, I+, I1, I2, I3, I4
	Las conexiones están conectadas eléctricamente con el cable AS-i.
Cantidad por pack	1 unid.




Módulo ClassicLine AS-Interface con técnica de montaje rápido

ClassicLine 4DI IP67 A/B-Slave

Conexión eléctrica

técnica de montaje rápido para cable plano AS-i: ; orientación posible en tres sentidos

Conector: M12; codificación: A



	Toma M12
1	Alimentación del sensor I+
2+4	Datos de entrada puenteado internamente
3	Alimentación del sensor I-
5	no utilizado