




Fuentes de alimentación conmutadas 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/1A

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: DN1020
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos		
Tensión nominal AC	[V]	< 230
Frecuencia nominal AC	[Hz]	47...63
Tensión de entrada DC	[V]	105...370
Rango de tensión de entrada AC	[V]	90...260
Clase de protección		I
Tolerancia de tensión de salida	[%]	3
Corriente de salida máx. con la tensión de salida mín.	[A]	1
Número de circuitos de salida		1
Ondulación residual máx.	[%]	1,25
Salidas		
Protección contra cortocircuitos		sí
Resistente a sobrecargas		sí
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	0...55
Grado de protección		IP 20



Fuentes de alimentación conmutadas 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/1A

Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Datos mecánicos		
Tipo de montaje	carril; (TH35 (EN 60715))	
Materiales	plástico	
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Tensión de salida	1 x LED, verde
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	
Conexión eléctrica		
bornes duales: 2 x ...2,5 mm²		
Conexión		

