


E3M131



Cable de conexión con conector hembra

POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 2M



Campo de aplicación

Sistema	Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables
---------	---

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 25 AC / < 60 DC
-------------------------	-----	-------------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Grado de protección		IP 68

Datos mecánicos

Peso	[g]	134,6
Dimensiones	[mm]	15,5 x 15,5 x 43,9
Materiales		PUR
Material del cuerpo		PUR
Material de la tuerca de unión		Zinc conformado a presión
Aptitud para cadenas portacables		sí
Aptitud para cadenas portacables	Radio de curvatura para instalación fija	≥ 30 mm

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

E3M131



Cable de conexión con conector hembra


POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 2M

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR, negro, Ø 6 mm; 4 x 0,75 mm²

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: Zinc conformado a presión; Contactos: dorado



Conexión

