


E3M133



Cable de conexión con conector hembra

POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 10M



Campo de aplicación		
Sistema	Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 25 AC / < 60 DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Grado de protección		IP 68
Datos mecánicos		
Peso	[g]	595
Dimensiones	[mm]	15,5 x 15,5 x 43,9
Materiales		PUR
Material del cuerpo		PUR
Material de la tuerca de unión		Zinc conformado a presión
Aptitud para cadenas portacables		sí
Aptitud para cadenas portacables	Radio de curvatura para instalación fija	≥ 30 mm
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E3M133



Cable de conexión con conector hembra


POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 10M

Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PUR, negro, Ø 6 mm; 4 x 0,75 mm²

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: Zinc conformado a presión; Contactos: dorado



Conexión

