


E3M153



Prolongador

CONNECTION CABLE M12 16M



Campo de aplicación

Sistema	cable apantallado; Aptitud para cadenas portacables
Versión	para el sensor de visión 3D inteligente para aplicaciones móviles con salida de vídeo analógica PAL

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 25 AC / < 60 DC
Clase de protección	III

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-40...80
Grado de protección	IP 67; IP 69K

Datos mecánicos

Peso [g]	806,2
Materiales	Carcasa: PUR; Junta de estanqueidad: FKM; pines de contacto: CuSn6 niquelado y estañado
Material de la tuerca de unión	inox (1.4305 / 303)
Aptitud para cadenas portacables	sí
Aptitud para cadenas portacables	Radio de curvatura para instalación fija ≥ 60 mm

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Prolongador

CONNECTION CABLE M12 16M

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; bloqueo: inox (1.4305 / 303)



Conexión eléctrica

Cable: 16 m, negro, Ø 6 mm, apantallado; 3 x 0,25 mm²

Conexión



- 1: pantalla
- 2: no utilizado
- 3: blindaje coaxial
- 4: cable central coaxial
- 5: no utilizado

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; bloqueo: inox (1.4305 / 303)

