


E3R100



Prolongador

HFM Y CABLE 2 X S/S/M S/D/M A 2,0M



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Clase de protección		III
Atenuación	[dB/m]	1,6
Resistencia interna (Ri)	[Ω]	50; (± 3 %)

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-10...60
Temperatura ambiente (movible)	[°C]	-10...60
Grado de protección		IP 54

Datos mecánicos

Peso	[g]	91,62
Radio de curvatura mínimo	[mm]	16,5; (sencilla; 15 x 3,3 mm mín. 10 x diámetro del cable)
Materiales		Carcasa: : PBT-GF20

Notas

Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

Conexión eléctrica - cámara 2D/3D

Conector: 1 x HFM-Dual, recto

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, negro, Ø 3,3 mm

Conexión eléctrica - Unidad de procesamiento de vídeo

Conector: 2 x HFM-Single, recto