


E3R101



Prolongador

HFM Y CABLE 2 X S/S/M S/D/M A 1,0M



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Clase de protección		III
Atenuación	[dB/m]	1,6
Resistencia interna (Ri)	[Ω]	50; (± 3 %)
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-10...60
Temperatura ambiente (movible)	[°C]	-10...60
Grado de protección		IP 54
Datos mecánicos		
Peso	[g]	88,307
Radio de curvatura mínimo	[mm]	16,5; (sencilla; 15 x 3,3 mm mín. 10 x diámetro del cable)
Materiales		Carcasa: : PBT-GF20
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica - cámara 2D/3D		
Conector: 1 x HFM-Dual, recto		
Conexión eléctrica		
Cable: 1 m, negro, Ø 3,3 mm		
Conexión eléctrica - Unidad de procesamiento de vídeo		
Conector: 2 x HFM-Single, recto		