


E10402



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040MSS0010A04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 250 AC / < 300 DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado de protección IP 67

Datos mecánicos

Dimensiones [mm] 15 x 15 x 43

Materiales TPU

Material de la tuerca de unión latón, niquelado

Notas


Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PUR / PVC, naranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, recto; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado




E10402



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040MSS0010A04

Conexión



Colores de los hilos :

BN = marrón
BK = negro
BU = azul
WH = blanco

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo