

E10406




Conector macho empotrable

ESTGH040MSS0,05E04 (PG13,5)

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E11293

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



1 Junta tórica

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 250 AC / < 300 DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -40...85

Grado de protección IP 67

Datos mecánicos

Rosca de montaje PG 13.5

Materiales latón niquelado

Material del cuerpo latón, niquelado

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

E10406



Conector macho empotrable

ESTGH040MSS0,05E04 (PG13,5)

Conexión eléctrica

Cable: 0,05 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: latón, niquelado



Conexión

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Colores de los hilos :

BK = negro
BN = marrón
BU = azul
WH = blanco