


E10411



Conector macho empotrable

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)



1 Junta tórica



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC/DC
Corriente máxima total	[A]	4; (...40 °C)

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado de protección		IP 67

Datos mecánicos

Peso	[g]	17,1
Dimensiones	[mm]	18 x 18 x 20
Rosca de montaje		PG 9
Materiales		Zinc conformado a presión niquelado
Material del cuerpo		Zinc conformado a presión, niquelado

Notas

Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

E10411



Conector macho empotrable

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)

Conexión eléctrica

Cable: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: Zinc conformado a presión, niquelado



Conexión

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Colores de los hilos :

BK = negro
BN = marrón
BU = azul
WH = blanco