




Conector macho empotrable

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



1 Junta tórica

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 55 DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -40...85

Grado de protección IP 67

Datos mecánicos

Rosca de montaje PG 13,5

Materiales latón niquelado

Material del cuerpo latón, niquelado

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica

Cable: 0,05 m, PVC; 2 x 0,34 mm²

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: latón, niquelado



E10436



Conector macho empotrable

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

Conexión

1 ————— BK

4 ————— WH

BK = Colores de los hilos :
negro
WH = blanco