




Caja repartidora

ZDO6H057MSS0000-00STAM120MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EBC006
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación		
Sistema		Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas		sí
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Clase de protección		II
Corriente máxima por módulo / punto de conexión	[A]	4
Corriente máxima total	[A]	12

E10445



Caja repartidora

ZDO6H057MSS0000-00STAM120MSS

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-15...80
Grado de protección		IP 67

Datos mecánicos

Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Número de puntos de conexión en el repartidor central		6
Tipo de conector		M12

Indicaciones / elementos de mando


Indicador	Estado de conmutación	6 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

Notas


Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Conexión

Conector: 1 x M23; cuerpo: TPU; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm



Conexión



E10445



Caja repartidora

ZDO6H057MSS0000-00STAM120MSS

Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 6 x M12; codificación: A; cuerpo: TPU; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm

