E10446

Caja repartidora

ZDO8H059MSS0000-00STAM120MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EBC010

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación		
Sistema		Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas		sí
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Clase de protección		II
Corriente máxima por módulo / punto de conexión	[A]	4

E10446

Caja repartidora

ZDO8H059MSS0000-00STAM120MSS

Corriente máxima total	[A]	12	
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente	[°C]	-15...80	
Grado de protección		IP 67	
Datos mecánicos			
Dimensiones	[mm]	28 x 60 x 152	
Materiales		TPU	
Material del cuerpo		TPU	
Número de puntos de conexión en el repartidor central		8	
Tipo de conector		M12	
Indicaciones / elementos de mando			
Indicador		Estado de conmutación	8 x LED, amarillo
		Disponibilidad	1 x LED, verde
Notas			
Cantidad por pack		1 unid.	

Conexión eléctrica - Conexión

Conector: 1 x M23; cuerpo: TPU; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm



E10446

Caja repartidora

ZDO8H059MSS0000-00STAM120MSS

Conexión



Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 8 x M12; codificación: A; cuerpo: TPU; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm