




Cable de conexión con conector hembra

ADOAH042VAS0015E03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Salidas		
Alimentación		PNP
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Materiales		TPU transparente
Material del cuerpo		TPU, transparente
Material de la tuerca de unión		inox (1.4404 / 316L)
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		
Cable: 15 m, PVC, naranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²		
Conexión eléctrica - Toma		
Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU, transparente; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Par de apriete: 0,5 Nm		


E10452



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH042VAS0015E03

Conexión



Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul