



Prolongador

VDOGH040MSS00,6A04STGH040MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

|                         |     |            |
|-------------------------|-----|------------|
| Tensión de alimentación | [V] | 10...30 DC |
|-------------------------|-----|------------|

Condiciones ambientales

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Temperatura ambiente | [°C] | -25...85 |
| Grado de protección  |      | IP 67    |

Datos mecánicos

|                                |      |                  |
|--------------------------------|------|------------------|
| Dimensiones                    | [mm] | 15 x 15 x 42     |
| Materiales                     |      | TPU              |
| Material del cuerpo            |      | TPU              |
| Material de la tuerca de unión |      | latón, niquelado |

Notas

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Cantidad por pack | 1 unid. |
|-------------------|---------|

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm



# E10463



## Prolongador

VDOGH040MSS00,6A04STGH040MSS

### Conexión eléctrica

Cable: 0,6 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Conexión



### Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm

