


E10474



Repartidor en Y

ZDOAH040MSS0,07A02DOGH040MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...60 AC/DC
Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A]	4
Corriente máxima total [A]	4

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado de protección	IP 67

Datos mecánicos

Materiales	TPU
Material del cuerpo	TPU
Material de la tuerca de unión	latón, niquelado
Número de puntos de conexión en el repartidor central	2

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

E10474



Repartidor en Y

ZDOAH040MSS0,07A02DOGH040MSS

Conexión eléctrica


Cable: 0,77 m, PUR / PVC, negro, \varnothing 5 mm; 2 x 0,34 mm² (32 x \varnothing 0,1 mm)

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 2 x M12; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm



Conexión



Conexión eléctrica - Toma

Conector: 2 x M12; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm

