


E10491



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH042MSS0010F03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
-------------------------	-----	------------

Salidas

Alimentación	PNP
--------------	-----

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67

Datos mecánicos

Dimensiones	[mm]	27 x 15 x 39
Materiales		TPU transparente
Material del cuerpo		TPU, transparente
Material de la tuerca de unión		latón, antiadherente

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

E10491



Cable de conexión con conector hembra


ADOAH042MSS0010F03

Conexión eléctrica


Cable: 10 m, PVC, naranja, Ø 5 mm; irradiado; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU, transparente; bloqueo: latón, antiadherente



Conexión



BN = Colores de los hilos :
BK = marrón
BU = negro
azul