
E10496

Cable de conexión con conector hembra

ADOAH032ZDS0005A03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Salidas		
Alimentación		PNP
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	26 x 15 x 38
Materiales		PUR
Material del cuerpo		PUR
Material de la tuerca de unión		Zinc conformado a presión
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E10496

Cable de conexión con conector hembra

ADOAH032ZDS0005A03

Conexión eléctrica


Cable: 5 m, PUR / PVC, negro, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: Zinc conformado a presión



Conexión



	Colores de los hilos :
BN =	marrón
BK =	negro
BU =	azul