

E10498




Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040ZDS0002A03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVC001

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC/DC
-------------------------	-----	-------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Grado de protección		IP 67
---------------------	--	-------

Datos mecánicos

Dimensiones	[mm]	15 x 15 x 47
-------------	------	--------------

Materiales		PUR
------------	--	-----

Material del cuerpo		PUR
---------------------	--	-----

Material de la tuerca de unión		Zinc conformado a presión, niquelado
--------------------------------	--	--------------------------------------

Notas

Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

E10498



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040ZDS0002A03

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR / PVC, negro, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: Zinc conformado a presión, niquelado



Conexión



Colores de los hilos :
BN = marrón
BK = negro
BU = azul