

E10507




Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040MSS0002A03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVC004

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



| Datos eléctricos               |      |                     |
|--------------------------------|------|---------------------|
| Tensión de alimentación        | [V]  | < 250 AC / < 300 DC |
| Condiciones ambientales        |      |                     |
| Temperatura ambiente           | [°C] | -25...90            |
| Grado de protección            |      | IP 67               |
| Datos mecánicos                |      |                     |
| Dimensiones                    | [mm] | 27 x 15 x 39        |
| Materiales                     |      | TPU                 |
| Material del cuerpo            |      | TPU                 |
| Material de la tuerca de unión |      | latón, niquelado    |
| Notas                          |      |                     |
| Cantidad por pack              |      | 1 unid.             |

# E10507



## Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040MSS0002A03

### Conexión eléctrica


Cable: 2 m, PUR / PVC, naranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



### Conexión



BN = Colores de los hilos :  
BK = marrón  
BU = negro  
azul