

# E10511




## Cable de conexión con conector hembra

ADOAH042MSS0002F03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E10912

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] 10...30 DC

### Salidas

Alimentación PNP

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado de protección IP 67

### Datos mecánicos

Dimensiones [mm] 27 x 15 x 39

Materiales TPU transparente

Material del cuerpo TPU, transparente

Material de la tuerca de unión latón, antiadherente

### Indicaciones / elementos de mando

Indicador Estado de conmutación 1 x LED, amarillo

Disponibilidad 1 x LED, verde

### Notas

Cantidad por pack 1 unid.

# E10511



## Cable de conexión con conector hembra

ADOAH042MSS0002F03

### Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PVC, naranja, Ø 5 mm; irradiado; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,15 mm )

### Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU, transparente; bloqueo: latón, antiadherente



### Conexión



Colores de los hilos :  
BN = marrón  
BK = negro  
BU = azul