


E10516



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH042MSS0005E03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
-------------------------	-----	------------

Salidas

Alimentación	PNP
--------------	-----

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67

Datos mecánicos

Materiales	TPU transparente
Material del cuerpo	TPU, transparente
Material de la tuerca de unión	latón, niquelado

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

E10516



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH042MSS0005E03

Conexión eléctrica


Cable: 5 m, PVC, naranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU, transparente; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm



Conexión



BN = Colores de los hilos :
marrón
BK = negro
BU = azul