



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040MSS0005A03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	15 x 15 x 43
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca de unión		latón, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		
Cable: 5 m, PUR / PVC, naranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²		
Conexión eléctrica - Toma		

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado




E10522



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040MSS0005A03

Conexión



BN =	Colores de los hilos :	marrón
BK =		negro
BU =		azul