

# E10527




## Prolongador

VDOAH042MSS00,6A03STGH030MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVC051

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] 10...30 DC

### Salidas

Alimentación PNP

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado de protección IP 67

### Datos mecánicos

Materiales PUR

Material del cuerpo PUR

Material de la tuerca de unión latón, niquelado

### Indicaciones / elementos de mando

Indicador Estado de conmutación 1 x LED, amarillo

Disponibilidad 1 x LED, verde

### Notas

Cantidad por pack 1 unid.

# E10527



## Prolongador

VDOAH042MSS00,6A03STGH030MSS

### Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm



### Conexión eléctrica

Cable: 0,6 m, PUR / PVC, naranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (180 x Ø 0,05 mm )

### Conexión



Colores de los hilos :  
BK = negro  
BN = marrón  
BU = azul

### Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm

