




Prolongador

VDOAH042MSS0002A03STGH030MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Salidas		
Alimentación		PNP
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Materiales		PUR
Material del cuerpo		PUR
Material de la tuerca de unión		latón, niquelado
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

Prolongador

VDOAH042MSS0002A03STGH030MSS

Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm



Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR / PVC, naranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (180 x Ø 0,05 mm)

Conexión



Colores de los hilos :
 BK = negro
 BN = marrón
 BU = azul

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm

