

E10542




Cable de conexión con conector hembra

ADOGF030PLS0005A03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E11487

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...55 DC
Clase de protección	III

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-40...85
Grado de protección	IP 67

Datos mecánicos

Materiales	PUR
Material del cuerpo	PUR
Material de la tuerca de unión	latón, niquelado

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

E10542



Cable de conexión con conector hembra

ADOGF030PLS0005A03

Conexión eléctrica


Cable: 5 m, PUR / PVC, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm²

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado



Conexión



Colores de los hilos :
BN = marrón
BK = negro
BU = azul