




Cable de conexión con conector hembra

ADOAH042ZDS0015A03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Salidas		
Alimentación		PNP
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 68
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	36 x 15 x 26
Materiales		PUR
Material del cuerpo		PUR
Material de la tuerca de unión		Zinc conformado a presión, niquelado
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E10545



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH042ZDS0015A03

Conexión eléctrica


Cable: 15 m, PVC, negro, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: Zinc conformado a presión, niquelado



Conexión



	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco