




Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040MSS0010E03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 250 AC / < 300 DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -20...70

Grado de protección IP 67

Datos mecánicos

Dimensiones [mm] 15 x 15 x 35

Materiales PA 6.6

Material del cuerpo PA 6.6

Material de la tuerca de unión POM

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PVC, amarillo, Ø 5,84 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PA 6.6; bloqueo: POM



E10558



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040MSS0010E03

Conexión



	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul