

E10562




Prolongador

VDOAH042MSS0001F03STGH040MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E10633
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Salidas		
Alimentación		PNP
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...70
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Materiales		PA 6.6
Material del cuerpo		PA 6.6
Material de la tuerca de unión		aluminio, negro anodizado
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

Prolongador

VDOAH042MSS0001F03STGH040MSS

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PA 6.6; bloqueo: aluminio, negro anodizado



Conexión eléctrica

Cable: 1 m, PVC, naranja; irradiado; 3 x 0,34 mm²

Conexión



Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PA 6.6; bloqueo: aluminio, negro anodizado

