
E10571

Conector macho empotrable

ESTGH040MSS0,08E04 (PG13,5)

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



1 Junta tórica

Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Rosca de montaje		PG 13.5
Materiales		latón niquelado
Material del cuerpo		latón, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

Conexión eléctrica

Cable: 0,08 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: latón, niquelado



E10571

Conector macho empotrable

ESTGH040MSS0,08E04 (PG13,5)

Conexión

